

ЛЕНТЫ ЛАТУННЫЕ /ГОСТ 2208/

Размеры лент в зависимости от состояния материала и марки.

Марка латуни	Состояние ленты	Толщина, мм	Ширина, мм
А	1	2	3
Л80, Л85 Л80, Л68 Л63	Твердая	0,10—0,12	10—300
	Мягкая	0,14—0,20	10—300
	Полутвердая	0,22—0,45	10—600
	Твердая	0,50—2,00	20—600
Л68	Твердая	0,05—0,09	10—180
		0,10—0,20	10—300
	Особотвердая	0,22—0,45	10—600
		0,55—1,00	20—600
Л63	Особотвердая	0,05—0,09	10—180
		0,10—0,20	10—300
		0,22—0,45	10—600
		0,50—2,00	20—600
	Полутвердая	0,10—0,20	10—300
		0,22—0,45	10—600
	0,50—1,00	20—600	
ЛС59—1	Мягкая	0,14—0,40	10—180
		0,45—1,40	20—280
		1,50—2,00	20—180
	Твердая	0,10—0,40	10—180
		0,45—1,40	20—280
		1,50—2,00	20—180
Особотвердая	0,35—1,20	20—280	
ЛМц58—2	Мягкая	0,14—0,40	10—180
		0,45—1,40	20—280
		1,50—2,00	20—280
	Полутвердая	0,14—0,40	10—180
		0,45—1,40	20—280
	Твердая	0,10—0,40	10—180
0,45—1,40		20—280	
	1,50—2,00	20—180	